


LS-7 DVI

SwitchResX Einstellungen

Über SwitchResX
Allgemeine Einstellungen
Anzeige-Set
Anwendungen
Menüs
Schreibtisch
BOE TV (1)
P19-1S (2)

 **BOE TV**
Hersteller : BOE - 9E5
Produkt : 1A

Werkseinstellungen laden
EDID exportieren

Bildschirminformationen | **Verfügbare Auflösungen** | Benutzerdefinierte Auflösungen

Frequenzbereich

Vertikaler Frequenzbereich:	10	—	500	Hz
Horizontaler Frequenzbereich:	10,00	—	500,00	kHz
Pixeltakt:	4,72	—	165,00	MHz

Standardauflösung

	1280	x	720	@	0	Hz
--	------	---	-----	---	---	----

Andere Einstellungen

Wenn Bildschirm deaktiviert wird:

Helligkeit anpassen

Bild abdunkeln nach 0 10 Sek.

Angepassten Namen systemweit benutzen

Alle hier vorgenommenen Veränderungen erfordern die Eingabe eines Administrator Kennworts und einen Neustart.

LS-7 DVI

SwitchResX Einstellungen

Über SwitchResX
Allgemeine Einstellungen
Anzeige-Set
Anwendungen
Menüs
Schreibtisch
BOE TV (1)
P19-1S (2)

BOE TV
Hersteller : BOE - 9E5
Produkt : 1A

Werkseinstellungen laden
EDID exportieren

Bildschirminformationen **Verfügbare Auflösungen** Benutzerdefinierte Auflösungen

Auflösung	HiDPI	aktiv	Menü	Schreibtisch
<input type="radio"/> 640 x 480 , 60Hz (NTSC)		Enabled	Shown	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 480p60 (NTSC) <i>Record</i>		Enabled	Shown	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="radio"/> 720p60 (NTSC)		Enabled	Shown	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 1080i60 (NTSC) <i>Menue, Life View</i>		Enabled	Shown	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 1080p60 (NTSC)		Enabled	Shown	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 576p50 (PAL)		Enabled	Shown	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 720p50 (PAL)		Enabled	Shown	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 1080i50 (PAL)		Enabled	Shown	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 1080p50 (PAL)		Enabled	Shown	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 1360 x 768 , 60Hz (NTSC)		Enabled	Shown	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 1280 x 720 , 61Hz		Enabled	Shown	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 800 x 600 , 60Hz (NTSC)		Enabled	Shown	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 1024 x 768 , 60Hz (NTSC)		Enabled	Shown	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 1024 x 576 , 60Hz (NTSC)		Enabled	Shown	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 1280 x 960 , 60Hz (NTSC)		Enabled	Shown	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 1344 x 1008 , 60Hz (NTSC)		Enabled	Shown	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 1600 x 900 , 60Hz (NTSC)		Enabled	Shown	<input type="checkbox"/>

Zeigt optimierte Auflösungen als fett hervorgehobe geändert

LS-7 HDMI

SwitchResX Einstellungen

Über SwitchResX
Allgemeine Einstellungen
Anzeige-Set
Anwendungen
Menüs
Schreibtisch
MStar Demo (1)
P19-1S (2)

MStar Demo
Hersteller : MST - 3674
Produkt : 30

Werkseinstellungen laden
EDID exportieren

Bildschirminformationen | **Verfügbare Auflösungen** | Benutzerdefinierte Auflösungen

Frequenzbereich

Vertikaler Frequenzbereich:	<input type="text" value="10"/>	—	<input type="text" value="500"/>	Hz
Horizontaler Frequenzbereich:	<input type="text" value="10,00"/>	—	<input type="text" value="500,00"/>	kHz
Pixeltakt:	<input type="text" value="4,72"/>	—	<input type="text" value="165,00"/>	MHz

Standardauflösung

<input type="text" value="1280"/>	x	<input type="text" value="720"/>	@	<input type="text" value="0"/>	Hz
-----------------------------------	---	----------------------------------	---	--------------------------------	----

Andere Einstellungen

Wenn Bildschirm deaktiviert wird:

Helligkeit anpassen

Bild abdunkeln nach

Angepassten Namen systemweit benutzen

Alle hier vorgenommenen Veränderungen erfordern die Eingabe eines Administratorkennworts und einen Neustart.

LS-7 HDMI

SwitchResX Einstellungen

Über SwitchResX
Allgemeine Einstellungen
Anzeige-Set
Anwendungen
Menüs
Schreibtisch
MStar Demo (1)
P19-1S (2)

MStar Demo
Hersteller : MST - 3674
Produkt : 30

Werkseinstellungen laden
EDID exportieren

Bildschirminformationen **Verfügbare Auflösungen** Benutzerdefinierte Auflösungen

Auflösung	HiDPI	aktiv	Menü	Schreibtisch
<input type="radio"/> 640 x 480 , 60Hz (NTSC)		Enabled ↕	Shown ↕	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 480p60 (NTSC)		Enabled ↕	Shown ↕	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 1080p60 (NTSC)		Enabled ↕	Shown ↕	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 576p50 (PAL)		Enabled ↕	Shown ↕	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 720p50 (PAL)		Enabled ↕	Shown ↕	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 1080i50 (PAL)		Enabled ↕	Shown ↕	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 1080p50 (PAL)		Enabled ↕	Shown ↕	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 1080p24		Enabled ↕	Shown ↕	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 1080p30 (NTSC)		Enabled ↕	Shown ↕	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 1920 x 2160 , 60Hz (NTSC)		Enabled ↕	Shown ↕	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="radio"/> 720p60 (NTSC)		Enabled ↕	Shown ↕	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 1080i60 (NTSC)		Enabled ↕	Shown ↕	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 800 x 600 , 60Hz (NTSC)		Enabled ↕	Shown ↕	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 1024 x 768 , 60Hz (NTSC)		Enabled ↕	Shown ↕	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 1024 x 576 , 60Hz (NTSC)		Enabled ↕	Shown ↕	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 1280 x 960 , 60Hz (NTSC)		Enabled ↕	Shown ↕	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 1344 x 1008 , 60Hz (NTSC)		Enabled ↕	Shown ↕	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 1344 x 756 , 60Hz (NTSC)		Enabled ↕	Shown ↕	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> 1600 x 900 , 60Hz (NTSC)		Enabled ↕	Shown ↕	<input type="checkbox"/>

Zeigt optimierte Auflösungen als fett hervorgehobe geändert